

PORÓWNANIE: Tedee vs. Konkurencja



KOMPATYBILNOŚĆ I METODY INSTALACJI

Typ wkładki	Tedee PRO	Tedee GO	Danalock	Nuki	Yale Linus
Europejska	Adapter lub wymiana wkładki	Zamek pasujący do wkładki*	Adapter lub wymiana wkładki	Zamek pasujący do wkładki lub wymiana wkładki	Zamek pasujący do wkładki lub wymiana wkładki
Skandynawska	Adapter	Adapter*	Zamek pasujący do wkładki	Zamek pasujący do wkładki	Zamek pasujący do wkładki
Szwajcarska	Adapter lub wymiana wkładki	Wymiana wkładki	X	Zamek pasujący do wkładki	X
Brytyjska (owalna)	Adapter	X	X	Zamek pasujący do wkładki	X
Amerykańska	X	Adapter*	Zamek pasujący do wkładki	X	X

*W przypadku posiadania wkładki z funkcją bezpiecznego sprzęgła


ZASILANIE

Zasilanie	Tedee PRO	Tedee GO	Danalock	Nuki		Yale Linus
Źródło	Wbudowany akumulator	3 x wymienne baterie CR123A/R	4 x wymienne baterie CR123A	4 x wymienne baterie AA	Wymienny akumulator	4 x wymienne baterie AA
Żywotność	6-10 miesięcy	6-8 miesięcy	12+ miesięcy	Ok. 6 miesięcy	Ok. 12 miesięcy	6-9 miesięcy

INTEGRACJE

Typ wkładki	Tedee PRO	Tedee GO	Danalock	Nuki	Yale Linus
Amazon Alexa	✓	✓	✓	✓	✓
Apple HomeKit	✓		✓	✓	✓
Hey Google	✓	✓		✓	✓
Homey	✓	✓	✓	✓	

ROZMIAR



	Tedee PRO	Tedee GO	Danalock	Nuki	Yale Linus
Wysokość	Ø 45 mm.	Ø 57 mm.	Ø 59 mm.	110 mm.	150 mm.
Szerokość				60 mm.	58 mm.
Głębokość	55 mm.	63 mm.	55 mm.	60 mm.	58 mm.

POZIOMY DOSTĘP

	Tedee PRO	Tedee GO	Danalock	Nuki	Yale Linus
Właściciel	✓	✓	✓	✓	✓
Administrator	✓	✓			
Gość	✓	✓	✓	✓	✓

	Tedee PRO	Tedee GO	Danalock	Nuki	Yale Linus
Stały	✓	✓	✓	✓	✓
Określony	✓	✓		✓	✓
Czasowy	✓	✓	✓	✓	✓